

## Norgren presenta sus nuevos cilindros sin vástago LINTRA® Plus

Norgren ha ampliado su fiable y duradera gama de actuadores sin vástago con la introducción de la nueva serie Lintra Plus. El nuevo Lintra Plus nace de la probada reputación de la gama Lintra de Norgren. Optimizado para ofrecer la máxima versatilidad operacional y un ahorro de costes en un diseño compacto, el Lintra Plus proporciona un alto rendimiento y absoluta fiabilidad.



El Lintra Plus es ideal para su uso en una gran variedad de sectores como el de la automoción, alimentación, la industria de la madera, etc. y puede emplearse con aire comprimido filtrado, lubricado o no lubricado. Disponible para presiones de trabajo de 1 hasta 8 bar, y con diámetros de cilindro de 32, 40 y 50mm, la serie tiene cuatro variantes:

M/146000 con guía interna

M/146100 con guía externa

M/146200 con guía de rodillos

M/146200/P con guía de rodillos de precisión

Todas las versiones poseen amortiguación neumática integrada y pueden agregarse amortiguadores externos para trabajos en condiciones extremas. El nuevo perfil de aluminio es muy ligero y tiene ranuras de montaje universales permitiendo la integración directa a su máquina. Las juntas de poliuretano, el perfil de aluminio extrusionado junto con la nueva junta rascadora y cinta de protección aseguran una larga vida incluso en las condiciones más extremas de suciedad.

Visite [www.norgren.com/lintra](http://www.norgren.com/lintra) y obtenga toda la información que precise sobre el Lintra Plus, como modelos CAD, hojas técnicas o el software Lintra Pneucalc para medir sus aplicaciones.

IMI Norgren, S.A.

Tel 93 7489800. [www.norgren.com](http://www.norgren.com)